



### 技术参数

IP 保护 (出轴端除外)	IP54
Service Life*	30000
适用电机尺寸	NEMA 34
工作温度	-25 至 +90 °C
允许的轴向负载	1500 N
允许的径向负载	1700 N
Service Life*	7000 rpm

\*在载明的额定转矩和30°C下，使用寿命仅为标准值。在其它条件下，由于影响因素过多，无法做出准确说明

### 型号

型号	减速比	额定输出转矩 Nm	最大输出转矩 Nm	效率 %	背隙 (弧分)	惯性矩 kg mm <sup>2</sup>	长度 "L" mm	法兰长度 L1 mm	重量 kg
GPLEP90-1S-5	5	82	131	97	7	≤78.9	67.5	38	3.1
GPLEP90-1S-10	10	38	61	97	7	≤78.9	67.5	38	3.1
GPLEP90-2S-25	25	82	131	95	9	≤62.6	85.5	38	3.8

### 尺寸图 (单位MM)

