



说明

GSGE60 系列的蜗轮蜗杆传动装置可安装在任何尺寸为 56 x 56 mm (NEMA 23) 的步进电机上，也可安装在 ST6018 系列步进电机上。它们在出厂时已完成预先润滑，使用的是高品质的合成终生润滑剂，因此无需保养。

由于背隙较大（约1-2°），蜗轮蜗杆传动装置不适合定位应用。

配件



警告



双轴 适用于 GSGE60
保护盖 适用于 GSGE60

请注意：GSGE60 变速箱只能随同电机供货。

型号

型号	减速比	额定输出转矩 Nm	效率 %	背隙 (弧分)	最大输入转速 rpm	机身长度 mm	适用电机尺寸	自锁转矩	允许的轴向轴负载 N	重量 kg
GSGE60-5-1	5	11	82	120	1400	130.5	NEMA 23	0	1800	1.7
GSGE60-15-1	15	25.3	63	120	1400	130.5	NEMA 23	0	1800	1.7
GSGE60-25-1	25	35.8	54	120	1400	130.5	NEMA 23	0	1800	1.7
GSGE60-50-1	50	34	36	120	1400	130.5	NEMA 23	1	1800	1.7

尺寸图 (单位MM)

