

### 选件



### 型号

型号	相电流 A	保持转矩 Ncm	转子的转动惯量 gcm <sup>2</sup>	相电阻 Ohm	相电感 mH	分辨率 °/步	机身长度 "A" mm	重量 kg
ST4118M1804-L	1.8	28	57	1.1	1.85	1.8	38	0.24

### 尺寸图 (单位MM)

