



选件



型号

高转矩步进电机，尺寸为 NEMA 11 (28 mm)，具有 IP65 防护等级（出轴端除外），步距角（整步）为 1.8°。其法兰大小与 ST2818 标准电机相同，因而可进行电气和机械替换。提供两种长度。

型号


| 型号 | 相电流 A | 保持转矩 Ncm | 相电阻 Ohm | 相电感 mH | 转子的转动惯量 gcm ² | 重量 kg | 机身长度 "A" mm |
|-------------|----------|-------------|------------|-----------|-----------------------------|----------|----------------|
| AS2818S0604 | 0.67 | 7.1 | 5.6 | 4 | 9 | 0.13 | 51 |
| AS2818L0604 | 0.67 | 12.7 | 9.2 | 7.2 | 18 | 0.22 | 70 |

配件



ZK-M12-5-2M-1-AFF 直头电机线缆 2米
 ZK-M12-5-2M-2-AFF 弯头电机线缆 2米
 ZK-M12-5-5M-1-AFF 直头电机线缆 5米
 ZK-M12-5-5M-2-AFF 弯头电机线缆 5米

尺寸图 (单位MM)



力矩曲线

