








Typen 4H8618 - Größe S, M, L




Farben der Anschlußblitzen



Unipolar



Bipolar



"A" - Motorlänge
(S, M, L) - Motorgröße

(Alle Angaben beziehen sich auf Unipolar-Betrieb)

Typ	Spannung V DC	Strom pro Wicklung A/Wicklung	Halte- moment N cm	Widerstand pro Wicklung Ohm/Wicklung	Induktivität pro Wicklung mH/Wicklung	Rotorträg.- moment g cm ²	Gewicht kg	Länge "A" mm
4H8618 S0408-A	14,5	0,75	130	21	64	560	1,45	62,5
S0308-A	5,5	1,25	"	4,4	14	"	"	"
S0108-A	1,5	4,5	"	0,35	1,1	"	"	"
4H8618 M0308-A	6	2	"	3	18	"	"	"
M0208-A	3	4	"	0,75	3,6	"	"	"
M1408-A	2,4	6	"	0,39	1,5	"	"	"
M0508-A	1,73	7,5	"	0,22	0,95	"	"	"
4H8618 L0208-A	5	4	350	1,18	6,6	1800	3,6	128
L0308-A	3	6,7	"	0,45	2	"	"	"

-A = 1 Wellenende -B = 2 Wellenenden