



技术参数

| | |
|---------------|------------------|
| IP 保护 (出轴端除外) | IP54 |
| 寿命* | 10000 |
| 适用电机尺寸 | NEMA 23, NEMA 24 |
| 工作温度 | -15 °C - 90 °C |

*在载明的额定转矩和30°C下, 使用寿命仅为标准值。在其它条件下, 由于影响因素过多, 无法做出准确说明

型号

| 型号 | 减速比 | 额定输出转矩 Nm | 最大输出转矩 Nm | 最大输入转速 rpm | 背隙 (弧分) | 效率 % | 惯性矩 kg mm ² | 允许的轴向负载 N | 允许的径向负载 N | 长度 "L" mm | 重量 kg |
|---------------|-----|--------------|--------------|---------------|------------|---------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| GP56-S1-3-SR | 3 | 17.5 | 24.7 | 4658 | 34 | 92 | 8.5 | 1302 | 516 | 44.6 | 0.58 |
| GP56-S1-7-SR | 7 | 12.1 | 26.1 | 8988 | 34 | 92 | 3.7 | 1302 | 516 | 44.6 | 0.58 |
| GP56-S1-10-SR | 10 | 3.6 | 38.2 | 13000 | 35 | 91 | 3.2 | 1302 | 516 | 44.6 | 0.59 |
| GP56-S2-11-SR | 11 | 19.2 | 32.9 | 4658 | 31 | 89 | 8.4 | 1302 | 516 | 61.8 | 0.8 |
| GP56-S2-16-SR | 16 | 24.6 | 39.4 | 5968 | 32 | 89 | 6.2 | 1302 | 516 | 61.8 | 0.84 |
| GP56-S2-62-SR | 62 | 18.3 | 26.1 | 13000 | 33 | 86 | 3.1 | 1302 | 516 | 61.8 | 0.82 |
| GP56-T1-3-HR | 3 | 17.5 | 24.7 | 4658 | 29 | 95 | 9.6 | 1532 | 564 | 48.8 | 0.67 |
| GP56-T1-7-HR | 7 | 12.1 | 26.1 | 8988 | 34 | 95 | 4 | 1532 | 564 | 48.8 | 0.67 |
| GP56-T1-10-HR | 10 | 3.6 | 38.2 | 13000 | 35 | 94 | 3.3 | 1532 | 564 | 48.8 | 0.68 |
| GP56-T2-11-HR | 11 | 19.2 | 32.9 | 4658 | 31 | 94 | 8.4 | 1532 | 564 | 66 | 0.89 |
| GP56-T2-16-HR | 16 | 24.6 | 39.4 | 5968 | 32 | 94 | 6.3 | 1532 | 564 | 66 | 0.93 |
| GP56-T2-62-HR | 62 | 18.3 | 26.1 | 13000 | 33 | 92 | 3.2 | 1532 | 564 | 66 | 0.91 |

订货代码

GP56-
Sx-... = 带标准轴承
Tx-... = 带加强轴承




警告



请注意: GP 变速箱只能随同电机供货。

尺寸图 (单位MM)



GP56-T

