



### 警告



请注意：GPLL 变速箱只能随同电机供货。

### 技术参数

寿命*	1000
适用电机尺寸	NEMA 8, NEMA 11
工作温度	-10 至 +80 °C
允许的轴向负载	7 N
允许的径向负载	10 N
最大输入转速	9000 rpm

\*在载明的额定转矩和30°C下，使用寿命仅为标准值。在其它条件下，由于影响因素过多，无法做出准确说明

### 型号

型号	减速比	额定输出转矩 Nm	最大输出转矩 Nm	效率 %	背隙 (弧分)	长度 "L" mm	法兰长度 L1 mm	重量 kg
GPLL22-5	4.66	0.2	0.6	80	150	21.8	5	0.046
GPLL22-25	25.2	0.3	0.9	70	150	28	5	0.051
GPLL22-90	89.72	0.4	1.2	60	150	34.2	5	0.058

### 尺寸图 (单位MM)

