



说明

GSGE80 系列的蜗轮蜗杆传动装置可安装在任何尺寸为 86x86 mm (NEMA 34) 的步进电机上。它们在出厂时已完成预先润滑，使用的是高品质的合成终生润滑剂，因此无需保养。

由于背隙较大（约1-2°），蜗轮蜗杆传动装置不适合定位应用。

配件



警告



双轴 适用于 GSGE80
保护盖 适用于 GSGE80

请注意：GSGE80 变速箱只能随同电机供货。

型号

型号	减速比	额定输出转矩 Nm	效率 %	背隙 (弧分)	最大输入转速 rpm	机身长度 mm	适用电机尺寸	自锁转矩	允许的轴向负载 N	重量 kg
GSGE80-12.5-1	12.5	62.3	72	120	1400	151.5	NEMA 34	0	3200	3
GSGE80-25-1	25	65.5	57	120	1400	151.5	NEMA 34	0	3200	3
GSGE80-50-1	50	67.3	39	120	1400	151.5	NEMA 34	1	3200	3

尺寸图 (单位MM)

