

型号

型号	推力 N	速度 mm/s	相电流 A	分辨率 μm/步	相电阻 Ohm	相电感 mH	丝杆直径 mm	导程 mm	机身长度 "A" mm	衬套长度 "L" mm	重量 kg
LA201S06-A-TDBA	46	40	0.6	5	6.4	2.6	3.5	1	33	8	0.054
LA201S06-B-TDBA	46	40	0.6	5	6.4	2.6	3.5	1	33	8	0.054

配件

ZST3,5-1-200-1 带梯形螺纹的丝杆  
ZST3,5-1-500 带梯形螺纹的丝杆  
NANOLUBE-50G 润滑剂



警告


数据表中指定的力和额定功率基于 10% 至 20% 的占空比, 必须将其相应降低才能获得更大的值。应避免运行至固定的限位挡块。




订货代码

LA201S06-  
A... = 单轴端  
B... = 双轴端

尺寸图 (单位MM)



尺寸图 (单位MM)



速度推力曲线

