



选件



软件



技术参数

工作电压	12 V直流 - 48 V直流
数字输入端数量	4 - 6
数字输入的类型	24 V, 5/24 V 可切换
模拟输入端数量	1
模拟输入的类型	0-20 mA/0-10 V 可切换
数字输出	2 - 3
数字输出的类型	开漏 (最大 24 V/100 mA)
带编码器	✓
编码器类型	单转绝对
编码器分辨率	1024 CPR

型号

型号	保持转矩 Ncm	额定电流 (RMS) A	峰值电流 (RMS) A	接口	机身长度 mm	重量 kg
PD2-C4118L1804	50	1.8	3	USB, IO (时钟/方向;模拟), CANopen	74	0.5

订货代码

PD2-C4118L1804-E-
01 = USB,IO (时钟/方向;模拟)
08 = CANopen



配件

ZK-MICROUSB Micro USB线1.5米
ZK-PD4-C-CAN-4-500-S
CAN IN/OUT 通讯线缆 0.5米
Z-K4700/50 充电电容





警告

我们建议使用具有足够规格的备用电容器来稳定工作电压。



尺寸图 (单位MM)



力矩曲线

