



选件



软件



技术参数

工作电压	12 V直流 - 24 V直流
数字输入端数量	4 - 6
数字输入的类型	24 V, 5/24 V 可切换
模拟输入端数量	1
模拟输入的类型	0-10 V
数字输出	1 - 2
数字输出的类型	开漏 (最大 24 V/100 mA)
带编码器	✓
编码器类型	单转绝对
编码器分辨率	1024 CPR

型号

型号	额定功率 W	额定转矩 Ncm	额定电流 (RMS) A	峰值电流 (RMS) A	额定转速 rpm	接口	机身长度 mm	重量 kg
PD4-CB59M024035-E	135	37	8	20	3500	USB, IO (时钟/方向;模拟), CANopen	95	0.9

订货代码

PD4-CB59M024035-E-
01 = USB,IO (时钟/方向;模拟)
08 = CANopen

配件

ZK-MICROUSB Micro USB线1.5米
ZK-PD4-C-CAN-4-500-S
CAN IN/OUT桥 0.5米
Z-K4700/50 充电电容
IO-PD4-C-01
适用于 PD4-C-01 的 IO 电路板

警告

我们建议使用具有足够大小的充电电容来稳定工作电压。



尺寸图 (单位MM)

