



选件



型号

带 M12 接头的高转矩步进电机，尺寸为 NEMA 17 (42 mm)，具有 IP65 防护等级（输出轴除外），步距角（整步）为 1.8°。其法兰大小与 ST4118 标准电机相同，因而可进行电气和机械替换。提供各种版本。

型号

型号	相电流 A	保持转矩 Ncm	转子的转动惯量 gcm ²	相电阻 Ohm	相电感 mH	机身长度 "A" mm	重量 kg	带编码器	刹车
AS4118L1804	1.8	50	82	1.75	3.3	70.4	0.34	-	-
AS4118L1804-E	1.8	50	82	1.75	3.3	70.4	0.34	✓	-
AS4118L1804-EB	1.8	50	82	1.75	3.3	108.4	0.42	✓	✓
AS4118L1804-ENM24	1.8	50	82	1.75	3.3	70.4	0.34	✓	-



订货代码

AS4118L1804-
E = 带编码器
EB = 带编码器和刹车
ENM24 = 带 24-V 编码器

配件

ZK-M8-3-2M-1-AFF 直头刹车线缆 2米
ZK-M12-5-2M-1-AFF 直头电机线缆 2米
ZK-M12-5-2M-2-AFF 弯头电机线缆 2米
ZK-M12-5-5M-1-AFF 直头电机线缆 5米
ZK-M12-5-5M-2-AFF 弯头电机线缆 5米
ZK-M12-8-2M-1-AFF
直头编码器线缆 2米
ZK-M12-8-2M-2-PUR-S
弯头编码器线缆 2米
ZK-M12-8-5M-1-AFF
直头编码器线缆 2米
ZK-M12-8-5M-2-AFF
弯头编码器线缆 5米
ZK-M12-8-2M-2-PADP
弯头编码器线缆 2米

尺寸图 (单位MM)



力矩曲线

