



选件



型号

带 M12 接头的高转矩步进电机，尺寸为 NEMA 23 (56 mm)，具有 IP65 防护等级（出轴端除外），步距角（整步）为 1.8°。其法兰大小与 ST5918 标准电机相同，因而可进行电气和机械替换。提供各种版本。

型号

型号	相电流 A	保持转矩 Ncm	转子的转动惯量 gcm ²	相电阻 Ohm	相电感 mH	机身长度 "A" mm	重量 kg	带编码器	刹车
AS5918S2804	2.83	99	230	0.75	2.6	73	0.8	-	-
AS5918S2804-E	2.83	99	230	0.75	2.6	73	0.8	✓	-
AS5918M2804	2.82	124	300	0.85	2.5	77	0.85	-	-
AS5918M2804-E	2.82	124	300	0.85	2.5	77	0.85	✓	-
AS5918L4204	4.2	187	480	0.58	1.9	98	1.14	-	-
AS5918L4204-E	4.2	187	480	0.58	1.9	98	1.14	✓	-
AS5918L4204-EB	4.2	187	480	0.58	1.9	138	1.33	✓	✓
AS5918L4204-ENM24	4.2	187	480	0.58	1.9	98	1.14	✓	-
AS5918L4204-ENM24B	4.2	187	480	0.58	1.9	138	1.33	✓	✓

订货代码



配件





AS5918L4204-
 E = 带编码器
 EB = 带编码器和刹车
 ENM24 = 带 24-V 编码器
 ENM24B = 带 24-V 编码器和刹车

ZK-M8-3-2M-1-AFF
直头编码器线缆 2米
ZK-M12-5-2M-1-AFF 直头电机线缆 2米
ZK-M12-5-2M-2-AFF 弯头电机线缆 2米
ZK-M12-5-5M-1-AFF 直头电机线缆 5米
ZK-M12-5-5M-2-AFF 弯头电机线缆 5米
ZK-M12-8-2M-1-AFF
直头编码器线缆 2米
ZK-M12-8-2M-2-PUR-S
弯头编码器线缆 2米
ZK-M12-8-5M-1-AFF
直头编码器线缆 5米
ZK-M12-8-5M-2-AFF
弯头编码器线缆 5米
ZK-M12-8-2M-2-PADP
弯头编码器线缆 2米







尺寸图 (单位MM)



力矩曲线



力矩曲线



力矩曲线

