



选件



型号

带 PG 配件的高转矩步进电机，尺寸为 NEMA 34 (89 mm)，具有 IP65 防护等级（出轴端除外），步距角（整步）为 1.8°。其法兰大小与 ST8918 标准电机相同，因而可进行电气和机械替换。提供各种版本。

型号

型号	相电流 A	保持转矩 Ncm	相电阻 Ohm	相电感 mH	转子的转动惯量 gcm <sup>2</sup>	重量 kg	机身长度 "A" mm	带编码器	刹车
AS8918L9504-E24	9.5	933	0.26	2.7	3000	4.35	148	✓	-
AS8918L9504-E24B	9.5	933	0.26	2.7	3000	5	218	✓	✓


订货代码

**AS8918L9504-**  
E24 = 带 24-V 编码器  
E24B = 带 24-V 编码器和刹车


配件

**ZK-M12-12-2M-1-AFF**  
直头编码器线缆 2米  
**ZK-TW-7-2M** 直头电机线缆 2米

尺寸图 (单位MM)



尺寸图 (单位MM)



力矩曲线

