



型号

型号	适用于	电缆类型	极数	电缆长度 m	接头类型
ZK-TW-3-2M	PD6-N8918...-S	电机电缆	3	2	直式
ZK-TW-3-5M	PD6-N8918...-S	电机电缆	3	5	直式
ZK-TW-3-10M	PD6-N8918...-S	电机电缆	3	10	直式
ZK-TW-3-2M-2	PD6-N8918...-S	电机电缆	3	2	角式
ZK-TW-3-5M-2	PD6-N8918...-S	电机电缆	3	5	角式
ZK-TW-3-10M-2	PD6-N8918...-S	电机电缆	3	10	角式
ZK-TW-7-2M	AS89, ASB87	电机电缆	7	2	直式
ZK-TW-18-2M	PD6-N8918...-S	信号电缆	18	2	直式
ZK-TW-18-5M	PD6-N8918...-S	信号电缆	18	5	直式
ZK-TW-18-10M	PD6-N8918...-S	信号电缆	18	10	直式
ZK-TW-18-2M-2	PD6-N8918...-S	信号电缆	18	2	角式
ZK-TW-18-5M-2	PD6-N8918...-S	信号电缆	18	5	角式
ZK-TW-18-10M-2	PD6-N8918...-S	信号电缆	18	10	角式
ZK-TW-4-2M	ASB42	电机电缆	6	2	直式