

# PD6-CB

带集成控制器的直流无刷电机 - NEMA 34,  
法兰大小 80 mm



### 选件



### 软件



### 技术参数

工作电压	12 V直流 - 48 V直流
数字输入端数量	6
数字输入的类型	5/24 V 可切换
模拟输入端数量	2
模拟输入的类型	0-10 V, 0-20 mA/0-10 V 可切换
数字输出	2
数字输出的类型	开漏 (最大 24 V/100 mA)
带编码器	✓
编码器类型	单转绝对
编码器分辨率	1024 CPR

### 型号

型号	额定功率 W	额定转矩 Ncm	额定电流 (RMS) A	峰值电流 (RMS) A	额定转速 rpm	接口	机身长度 mm	重量 kg
PD6-CB87S048030-E-09	220	70	6.25	17.95	3000	CANopen, USB, IO (时钟/方向;模拟)	96.9	2
PD6-CB80M048030-E-09	534	170	14	40	3000	CANopen, USB, IO (时钟/方向;模拟)	113	1.35

# PD6-CB

带集成控制器的直流无刷电机 - NEMA 34,  
法兰大小 80 mm



### 订货代码

PD6-CB87S048030-E-  
09 = CANopen,USB,IO (时钟/方向;模拟)


### 配件

**ZK-MICROUSB** Micro USB线1.5米  
**Z-K4700/50** 充电电容  
**Z-K10000/100** 充电电容

### 警告

我们建议使用具有足够大小的充电电容来稳定工作电压。

### 尺寸图 (单位MM)



### PD6-CB87xx-E-09

