








Typen 4H4003 - 0,36°/Vollschritt - Größe S,M Typen 4H5607 - 0,72°/Vollschritt - Größe X,M



Farben der Anschlußlitzen



"A" - Motorlänge
(X, S, M) - Motorgröße

Typ	Spannung V DC	Strom pro Wicklung A/Wicklung	Halte- moment N cm	Widerstand pro Wicklung Ohm/Wicklung	Induktivität pro Wicklung mH/Wicklung	Rotorträg- moment g cm ²	Gewicht kg	Länge "A" mm
4H4003 S152-A	6,9	0,21	8	33	2,6	17	0,17	31
S151-A	2	0,75	"	2,6	2,8	"	"	"
4H4003 M252-A	2,7	0,54	12	5	7	27	0,20	37
M251-A	2,1	0,75	"	2,8	3,8	"	"	"
4H5607 X152-A	1,9	0,75	25	2,5	3,5	70	0,35	38,5
X151-A	"	1	"	1,9	2,2	"	"	"
4H5607 M352-A	3,1	0,77	40	4	8	160	0,56	53,5
M351-A	1,8	1,3	"	1,4	3	"	"	"

-A = 1 Wellenende -B = 2 Wellenenden